


ШП-К-310



ШП-К-О-315





Рис.2



ШП-К-О-320

ШП-К-О-320-12

ШП-К-320-21

Рис.1

9.3. При обнаружении неисправности в течение гарантийного срока, при соблюдении правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации, следует обращаться по адресу: Россия, 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр. 1А, тел.: +7 (495) 988-10-01, info@nropuls.ru, АО «НПО «Пульс» (уполномоченное лицо изготовителя ООО «Пульс ЗМК»).

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1. Шкафы пожарные моделей

ШП-К-Пульс-310Н ☐	ШП-К-О-Пульс-320Н ☐	ШП-К-Пульс-320-21Н ☐
ШП-К-Пульс-310В ☐	ШП-К-О-Пульс-320В ☐	ШП-К-Пульс-320-21В ☐
ШП-К-О-Пульс-315Н ☐	ШП-К-О-Пульс-320-12Н ☐	
ШП-К-О-Пульс-315В ☐	ШП-К-О-Пульс-320-12В ☐	

соответствуют требованиям ТУ 28.99.39-001-14216413-2021, ГОСТ Р 51844-2009, ТР ЕАС 043/2017 и признаны годными к эксплуатации.

Шкафы имеют сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00363/21.

10.2. Модель шкафа указывается проставлением отметки в п. 10.1 паспорта справа от соответствующей надписи модели.

ЕАС



ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ

ПАСПОРТ

301441.005ПС

М.П. (Штамп ОТК)

Дата выпуска

www.npopuls.ru

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Шкаф предназначен для размещения в нем комплекта оборудования пожарного крана и переносных огнетушителей (или без них) на производственных объектах, в жилых и общественных зданиях. Шкаф изготовлен из негорючих материалов.

1.2. Шкаф устанавливается в отапливаемых и вентилируемых помещениях при отсутствии атмосферных осадков, а также конденсации влаги и соответствует требованиям климатического исполнения У категории 4 по ГОСТ 15150-69. Температурный диапазон эксплуатации от +5°С до +45°С и относительной влажности до 90%.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Угол открывания дверцы – не менее 160°.
- 2.2. Угол поворота кассеты – не менее 90°.
- 2.3. Габаритные размеры и масса пожарных шкафов: в таблице 1.

Таблица 1

Тип шкафа по ГОСТ Р 51844	Модель	Габариты, мм, не более	Габариты встраиваемой части, мм, не более	Масса, кг, не более	Габариты секции для огнетушителей, мм, не более	Кол-во ПК, шт.	Масса и кол-во огнетушителей, кг, не более
ШП-К	ШП-К-Пульс-310Н	540х650х230	-	10	-	1	-
ШП-К	ШП-К-Пульс-310В	590х700х230	540х650х230	11	-	1	-
ШП-К-О	ШП-К-О-Пульс-315Н	840х650х230	-	14,5	300х650х230	1	1х15
ШП-К-О	ШП-К-О-Пульс-315В	890х700х230	840х650х230	16	300х650х230	1	1х15
ШП-К-О	ШП-К-О-Пульс-320Н	540х1300х230	-	17,5	540х650х230	1	2х15
ШП-К-О	ШП-К-О-Пульс-320В	590х1350х230	540х1300х230	19	540х650х230	1	2х15
ШП-К	ШП-К-Пульс-320-21Н	540х1300х230	-	19,5	-	2	-
ШП-К	ШП-К-Пульс-320-21В	590х1350х230	540х1300х230	21	-	2	-
ШП-К-О	ШП-К-О-Пульс-320-12Н	700х1300х300	-	23,5	700х650х300	2	2х15
ШП-К-О	ШП-К-О-Пульс-320-12В	750х1350х300	700х1300х300	25,5	700х650х300	2	2х15

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Комплект поставки пожарных шкафов: в таблице 2.

Таблица 2

Модель	Шкаф	Паспорт	Знак F02 Пожар-ный кран	Знак F04 Огнету-шитель	Ключи	Стекло отсека запасного ключа
Исполнение с почтовым замком						
ШП-К-Пульс-310Н/В	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-	2 шт.	1 шт.
ШП-К-О-Пульс-315Н/В	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	4 шт.	2 шт.
ШП-К-О-Пульс-320Н/В	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	4 шт.	2 шт.
ШП-К-Пульс-320-21Н/В	1 шт.	1 шт.	2 шт.	-	4 шт.	2 шт.
ШП-К-О-Пульс-320-12Н/В	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	4 шт.	2 шт.
Исполнение с ЕВРО ручкой						
ШП-К-Пульс-310Н/В	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-	-	-
ШП-К-О-Пульс-315Н/В	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-	-
ШП-К-О-Пульс-320Н/В	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-	-
ШП-К-Пульс-320-21Н/В	1 шт.	1 шт.	2 шт.	-	-	-
ШП-К-О-Пульс-320-12Н/В	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-	-

- 3.2. Шкафы оснащены поворотной кассетой для размещения пожарного рукава.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Основной деталью шкафа является корпус 1 на который навешиваются дверцы 2, оборудованные замками или пластиковыми ручками-зашелками (ЕВРО). На дверцах шкафа, оснащенных замками, выполняется специальный карман 3, закрытый стеклом, для размещения запасного ключа (для версии с замком). Корпус и дверцы шкафа изготовлены из листовой стали. По желанию заказчика дверцы шкафа могут быть выполнены с прозрачными вставками. На боковых стенках корпуса выполняются перфорированные отверстия для присоединения пожарного крана к внутреннему водопроводу здания (сооружения). Шкаф оборудован поворотной кассетой 4 для размещения в ней пожарного рукава, укладываемого в двойную скатку (Рис.1).

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Для быстрого вскрытия шкафа и в целях безопасного изъятия запасного ключа, стекло кармана под запасной ключ не разбивается, а сдвигается в сторону (Рис.2).

6 МОНТАЖ ШКАФОВ

- 6.1. Распаковать шкаф.
- 6.2. Ножницами по металлу удалить перемычки в перфорированном отверстии в корпусе шкафа со стороны подвода трубопровода.
- 6.3. Установить шкаф к месту подключения, и закрепить его на стене (или в нише стены), используя монтажные отверстия в задней стенке корпуса шкафа.
- 6.4. Вынуть из упаковки ключи и стекла для карманов под запасной ключ, поместить запасные ключи в карманы и установить в карманы стекла.
- 6.5. Наклеить на дверцы шкафа соответствующие знаки.
- 6.6. При монтаже комплектующих ПК внутри корпуса шкафа рекомендуется: монтаж пожарного клапана вести с применением муфты и контргайки, использовать рукав пожарный напорный РПК с головкой и стволом в сборе.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

- 7.1. Шкафы транспортируются в соответствии с правилами перевозки грузов в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах и закрытым грузовым автотранспортом. Хранение шкафа должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре от+5°С до +45°С при относительной влажности до 90%. Упаковка шкафа предусмотрена только для транспортировки.
- 7.2. Шкаф упакован в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.
- 7.3. Установленный срок эксплуатации шкафа (без актов вандализма) – 10 лет.

8. УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

- 8.1. По истечении срока эксплуатации шкаф требуется демонтировать и утилизировать. Для утилизации шкафа, необходимо его после демонтажа разобрать на составные части. Составные части разделяют и утилизируют отдельно, по материалу их изготовления:
- черный металл;
 - стекло;
 - пластик.
- Утилизацию проводят методом, не оказывающим отрицательного влияния на окружающую среду. Не содержит драгоценных металлов.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие шкафа пожарного всем требованиям соответствует требованиям ТУ 28.99.39-001-14216413-2021, ГОСТ Р51844-2009, ТР ЕАС 043/2017, при условии соблюдения потребителем указанных выше правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
- 9.2. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня реализации.
- Изготовитель: ООО «Пульс ЗМК», Россия, Тульская обл., Киреевский район, г. Липки, Советская, д. 2г, тел.: +7 (48754) 6-05-24, zmk@npropuls.ru.